



## Dugókulcs készlet hosszú fejekkel, 1/4 col négyszög 35 darabos, Típus: 6



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 630308 6      |
| GTIN              | 4062406230890 |
| Árucikk kategória | 62A           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög, hosszú: 12 db 631415 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 6 db 631720 sz. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 méret

Hajtószár: 1 db hasonló mint a 633029 sz.

Nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 150 méret

extensionrod 1: 1 db 632420 sz. 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 47 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 2,5-8 mm

### Műszaki leírás

|  |                   |
|--|-------------------|
| 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány   | 4-13 mm           |
| Csatlakozó négyszög                      | 1/4 coll          |
| Tartalom (db)                            | 35                |
| Profil                                   | Hatszögműkulcs    |
| Profil                                   | 6-szög dugókulcs  |
| 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány | 2,5-8 mm          |
| Kulcsnyílás méret                        | Metrikus          |
| Csomagolás                               | ABS műanyag doboz |
| Hossz                                    | 357 mm            |
| Szélesség                                | 174 mm            |
| Magasság                                 | 47 mm             |
| Termék fajtája                           | Dugókulcs         |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 6 mm       | 631720 6   |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 6 mm | 631415 6   |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm      | 631020 4,5 |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm       | 631020 10  |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 5 mm | 631415 5   |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm        | 631020 7   |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm        | 631020 9   |
| Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm         | 633029 116 |
| Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 150           | 632840 150 |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm       | 631020 13  |
| Rendszerdoboz Típus 3                                | 630323 3   |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm        | 631020 5   |
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm       | 631720 5   |

|   |               |
|---|---------------|
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 10 mm       | 631415 10     |
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 4 mm              | 631720 4      |
| Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4 | 632090 1/4    |
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 8 mm              | 631720 8      |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 5,5 mm      | 631415 5,5    |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 13 mm       | 631415 13     |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 11 mm       | 631415 11     |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm              | 631020 11     |
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 3 mm              | 631720 3      |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 7 mm        | 631415 7      |
| Keményhab betét készlethez 630308                           | 630324 630308 |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm              | 631020 12     |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 12 mm       | 631415 12     |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm             | 631020 5,5    |
| Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4                              | 633520 1/4    |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm               | 631020 4      |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm               | 631020 8      |
| Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm                      | 632420 150    |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 9 mm        | 631415 9      |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm               | 631020 6      |
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 2,5 mm            | 631720 2,5    |
| 6-szög dugókulcs fej 1/4 col hosszú Kulcsnyílás 8 mm        | 631415 8      |