


Garant**Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 80XSP****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 363000 80XSP |
| GTIN | 4062406229948 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.**
- **Tökéletesen központos a központbeállításnak köszönhetően.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **Furatokkal LANG pozicionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Furatokkal LANG pozicionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.**
- **Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Gyorsan és magától értetődően kezelhető.**
- **Ismétlési pontosság <0,01 mm.**
- **Skálázás a befogó modulok előpozicionálásához.**
- **Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.**
- **Szorítóperem szorítókörmökhöz.**
- **Központ beállítás körmökkel.**

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363010 – 363045 sz.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsóanya, **363083 sz. orsóburkolat.**

Opcionális tartozék:

Hatszögcsavarhúzó 627424 sz. 5 méret, körmöskulcs 628600 sz. 2 méret, nyomatékulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 sz., szorítóköröm 363081 sz. 80 és 361165 CS1 sz. GARANT befogócsap 363190 sz., adapterlapok 363079, 363080, 363085 sz. 363090 sz. magasító konzol (a 363079 sz.-mal kombinálva). 358595 52/96 sz. összeszerelő állomás.

Figyelem:

A hozzávaló 363010 – 363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Befogási tartomány S2 | 74 - 110 mm |
| Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Xtric 80 |
| Súly | 2,7 kg |
| Ingaszög | ±2 fok |
| Maximális nyomaték | 85 Nm |
| Kulcsnyílás méret | 10 mm |
| Kulcsnyílás méret | 5 mm |
| Sorozat | Xtric |
| Magasság H | 40 mm |
| Befogási tartomány S1 | 0 - 42 mm |
| Max. szorítóerő | 25 kN |
| B | 80 mm |
| L | 136 mm |
| Hosszanti horony | 20 mm |
| Alsó oldal alapmérete | 52 mm |
| Termék fajtája | Gépsatu |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm | 642229 10 |
| Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárca Ø 120 mm | 363080 120 |
| Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 120 Nm | 656050 120 |
| Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 20C mm | 363075 20C |
| Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 20 mm | 363075 20 |
| Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 15 mm | 363075 15 |
| Xtric beállító és befogólap készlet Típus 80 | 363102 80 |
| Rátétpofa, standard, csökkentett szélességű Típus 40C | 363026 40C |
| Lágy rátétpofa Típus 120S | 363034 120S |
| Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 10 mm | 363075 10 |
| LANG rendszerű rátétpofa Típus 80 | 363018 80 |
| LANG rendszerű rátétpofa, bevonattal Típus 80 | 363022 80 |
| Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 5 mm | 363075 5 |
| Lágy rátétpofa Típus 120A | 363034 120A |
| Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 22C mm | 363075 22C |
| Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 22 mm | 363075 22 |
| Rátétpofa, standard Típus 80 | 363010 80 |
| Orsóanya, önbeálló, balos Típus 80 | 363098 80 |
| Orsóanya, merev, jobbos Típus 80 | 363097 80 |
| Standard rátétpofa, bevonattal Típus 80 | 363014 80 |
| LANG rendszerű rátétpofa, csökkentett szélességű Típus 40C | 363030 40C |
| Orsóanya, önbeálló, jobbos Típus 80 | 363099 80 |
| Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 7 mm | 363075 7 |