

HOLEX**Kombinált marótüske Forma ADB, BT 40 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302917 32
GTIN	4062406230005
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú marókhoz és DIN 1830 mérőfejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	32 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32
Külső Ø D	58 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Befogási Ø D ₁	32 mm

Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske