

**HOLEX****Kombinált marótüske Forma ADB, BT 40 A = 100, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302917 22
GTIN	4062406229986
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

**Felhasználás:**

**Retesszel** hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

**Menesztőgyűrűvel** DIN 1880 keresztornyú marókhoz és DIN 1830 mérőfejekhez.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
Külső Ø D	40 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D <sub>1</sub>	22 mm

Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske