

**HOLEX****Kombinált marótüske Forma ADB, BT 50 A = 100, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302957 22     |
| GTIN              | 4062406231026 |
| Árucikk kategória | 32A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

**Felhasználás:**

**Retesszel** hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

**Menesztőgyűrűvel** DIN 1880 keresztornyú marókhoz és DIN 1830 mérőfejekhez.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögző csavar

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

|   |        |
|---|--------|
| Tüske Ø d <sub>1</sub>                          | 22 mm  |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.            | 22     |
| Külső Ø D                                       | 40 mm  |
| Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.               | 22     |
| A-méret kinyúlási hossz                         | 100 mm |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22     |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub>            | 22 mm                               |
| Befogó                               | BT 50 A = 100                       |
| Szabvány                             | DIN 6358                            |
| Befogó szabvány                      | JIS B6339                           |
| Befogó szabvány                      | JIS B6339                           |
| Alak                                 | A                                   |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 5 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Marótüske                           |