

HOLEX**Marófej befogó Forma ADB, BT 40 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303027 16
GTIN	4062406231057
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	38 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó