

Garant**12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630929 8
GTIN	4062406230692
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 12-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 630932 sz.; HOLEX: 630962 sz.).

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	8 mm
Hossz	25 mm
Profil oldali Ø	11,9 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll

Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej