



Akkus láncfűrész, Típus: M18FCHS121



Rendelési adatok

Rendelés száma	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus láncfűrész kiváló ergonómiával, nagyteljesítményű, nagy láncsebességgel.**
- **A 18-V Li-Ion akku hasonlóan nagy teljesítményt, megbízható működést és élettartamot nyújt, mint egy benzines kerti eszköz – azonban közvetlen károsanyag kibocsátás nélkül.**
- **Egy akkumulátor feltöltéssel akár 150 vágást is végezhet 10×10 cm puhafában (12,0 Ah); ugyanannyi munka, mint egy benzines kerti eszközzel egy tank üzemanyaggal.**
- **A REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0-Ah akku professzionális és hosszan tartó használathoz készült és minden kézi megvezetésű akkus Milwaukee elektromos szerszámhoz illik. Ön tehát ugyanazt az akkut használhatja Milwaukee akkus orrfűrészéhez, akkus sarokcsiszolójához vagy akkus ütvefúró-csavarozójához.**
- **Karmos fém ütköző a jobb emelőhatás érdekében a vágási folyamat során.**
- **Egyszerű lánckenés: veszteségmentes láncolaj tartály (tartály úrtartalom 200 ml), egyszerűen feltölthető, egyszerű töltöttségi szint ellenőrzés.**

Tartalom:

12,0 Ah High-Output akku és töltőkészülék, 80 ml olaj, lánc és láncvédő (pajzs).

Műszaki leírás

Súly	6,4 kg
Akkumulátor kapacitás	12 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Max. vibráció EN szerint	4,96 m/s ²

Akkumulátor-feszültség	18 V
Hangnyomásszint	97,69 dB
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Láncfűrész