

PRYOR

Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A – Z, &, Írásmagasság: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085430 10
GTIN	5022044005181
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Írásmagasság	10 mm
Teljes hossz	89 mm

Szárvastagság	14,3
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/T mm	085431 10/T
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/V mm	085431 10/V
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/L mm	085431 10/L
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/S mm	085431 10/S
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/R mm	085431 10/R
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/Z mm	085431 10/Z
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/U mm	085431 10/U
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/I mm	085431 10/I
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/B mm	085431 10/B
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/W mm	085431 10/W
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/N mm	085431 10/N
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/X mm	085431 10/X
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/G mm	085431 10/G
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 10/F mm	085431 10/F

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/J mm	085431 10/J
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/O mm	085431 10/O
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/P mm	085431 10/P
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/E mm	085431 10/E
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/D mm	085431 10/D
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/H mm	085431 10/H
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/A mm	085431 10/A
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/Y mm	085431 10/Y
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/M mm	085431 10/M
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/C mm	085431 10/C
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/& mm	085431 10/&
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/Q mm	085431 10/Q
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 10/K mm	085431 10/K