

**Garant****GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 11×D, Rendszer / szár Ø: GL/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Keményfém erősítésű szár.

**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + L_3$  forgácsoló fej középeltolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: GL

Teljes hossz L: 204 mm

Nem befogható tartomány S: 85 mm

Ajánlott befogási hossz: 64 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

**Műszaki leírás**

Nem befogható tartomány S	85 mm
Ajánlott befogási hossz	64 mm
Rendszer	GL
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Teljes hossz L	204 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264830; 264831

Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	11xD
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár