

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 8xD, Rendszer / szár Ø: QC/20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Árucikk kategória	29E

Leírás**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középeltolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 200 mm

Nem befogható tartomány S: 84 mm

Ajánlott befogási hossz: 80 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

Műszaki leírás

Ajánlott befogási hossz	80 mm
Rendszer	QC
Nem befogható tartomány S	84 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Teljes hossz L	200 mm

Hozzávaló cserélhető fejek	264834; 264835
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár