

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 11×D, Rendszer / szár Ø:
DM/50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264934 DM/50
GTIN	4062406231378
Árucikk kategória	29E

Leírás**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Teljes hossz L: 660 mm

H alaptest középtolódás: 5 mm

Nem befogható tartomány S: 239 mm

Ajánlott befogási hossz: 200 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 3

Műszaki leírás

Rendszer	DM
Ajánlott befogási hossz	200 mm
H alaptest középtolódás	5 mm
Nem befogható tartomány S	239 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 3
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208

Teljes hossz L	660 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264838; 264839
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	11×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár