

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 8xD, Rendszer / szár Ø: DM/50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Árucikk kategória	29E

Leírás**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Teljes hossz L: 518 mm

H alaptest középtolódás: 5 mm

Nem befogható tartomány S: 179 mm

Ajánlott befogási hossz: 200 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 3

Műszaki leírás

Nem befogható tartomány S	179 mm
H alaptest középtolódás	5 mm
Ajánlott befogási hossz	200 mm
Rendszer	DM
Szerelőcsavar készlet	269026 3
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Nagynyomású összekötő tömlő	269207

Teljes hossz L	518 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264838; 264839
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

Tartozék

Rögzítőcsavar készlet Típus 3	269026 3
-------------------------------	----------