

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 8xD, Rendszer / szár Ø: QC/25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264890 QC/25
GTIN	4062406231187
Árucikk kategória	29E

Leírás**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középeltolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 255 mm

H alaptest középeltolódás: 2,5 mm

Nem befogható tartomány S: 107 mm

Ajánlott befogási hossz: 100 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

Műszaki leírás

H alaptest középeltolódás	2,5 mm
Nem befogható tartomány S	107 mm
Ajánlott befogási hossz	100 mm
Rendszer	QC
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Nagynyomású összekötő tömlő	269207

Teljes hossz L	255 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264834; 264835
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár