

**Garant****GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 8xD, Rendszer / szár Ø: QC/32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$  forgácsoló fej középeltolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 320 mm

H alaptest középeltolódás: 6 mm

Nem befogható tartomány S: 124 mm

Ajánlott befogási hossz: 128 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

**Műszaki leírás**

H alaptest középeltolódás	6 mm
Nem befogható tartomány S	124 mm
Rendszer	QC
Ajánlott befogási hossz	128 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Nagynyomású összekötő tömlő	269207

Teljes hossz L	320 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264834; 264835
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár