

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 8xD, Rendszer / szár Ø:
DM/60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Árucikk kategória	29E

Leírás**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Teljes hossz L: 628 mm

H alaptest középtolódás: 10 mm

Nem befogható tartomány S: 230 mm

Ajánlott befogási hossz: 240 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 3

Műszaki leírás

Ajánlott befogási hossz	240 mm
H alaptest középtolódás	10 mm
Rendszer	DM
Nem befogható tartomány S	230 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 3
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208

Teljes hossz L	628 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264838; 264839
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár