

**Garant****GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 11×D, Rendszer / szár Ø: QC/25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$  forgácsoló fej középtolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 330 mm

H alaptest középtolódás: 2,5 mm

Nem befogható tartomány S: 125 mm

Ajánlott befogási hossz: 100 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

**Műszaki leírás**

Nem befogható tartomány S	125 mm
Ajánlott befogási hossz	100 mm
H alaptest középtolódás	2,5 mm
Rendszer	QC
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208

Teljes hossz L	330 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264834; 264835
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	11×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár