

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 11×D, Rendszer / szár Ø: QC/32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264894 QC/32
GTIN	4062406231323
Árucikk kategória	29E

Leírás**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2$ szár Ø + H + L₃ forgácsoló fej középeltolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 416 mm

H alaptest középeltolódás: 6 mm

Nem befogható tartomány S: 151 mm

Ajánlott befogási hossz: 128 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

Műszaki leírás

H alaptest középeltolódás	6 mm
Nem befogható tartomány S	151 mm
Rendszer	QC
Ajánlott befogási hossz	128 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208

Teljes hossz L	416 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264834; 264835
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	11×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár