

Garant**Eco alaptartó, Szármagasság h: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273893 25
GTIN	4062406352059
Árucikk kategória	21W

Leírás**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master Eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Szármagasság h	25 mm
Teljes hossz L_{ges}	90 mm
belső hűtés	igen
h_5 pengemagassághoz	26 mm
Szorítóköröm	279840 2
Rögzítőcsavar	279815 14
Termék fajtája	Alaptartó

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 14	279815 14
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15