

**Garant****Eco alaptartó, Szármagasság h: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273894 25
GTIN	4062406352073
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master Eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

**Műszaki leírás**

Szármagasság h	25 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	90 mm
belső hűtés	igen
h <sub>5</sub> pengemagassághoz	32 mm
Szorítóköröm	279840 2
Rögzítőcsavar	279815 14
Termék fajtája	Alaptartó

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 14	279815 14
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15