

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: GL/10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264866, 264870 és 264874 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: GL

Szárméret: 16 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SCLCR

Hozzávaló váltólapka: CC.. 0602..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 20 mm

Középtolódás L_3 : 11 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	15,4 mm
Fogásszög	95 fok

Sorozat	Master Mute
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR
Középtolódás L ₃	11 mm
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar	269028 38
Rendszer	GL
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 38	269028 38
------------------------------------	-----------