

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: GL/11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264866, 264870 és 264874 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: GL

Szárméret: 16 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDUCR

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 20 mm

Középtolódás L_3 : 11 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	16 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm

Váltólapka csavar	269028 38
Rendszer	GL
Középeltolódás L ₃	11 mm
Szárméret	16 mm
Sorozat	Master Mute
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCR
Fogásszög	93 fok
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 38	269028 38
------------------------------------	-----------