

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: GL/11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264866, 264870 és 264874 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: GL

Szárméret: 16 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDUCL

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 20 mm

Középtolódás  $L_3$ : 11 mm

**Műszaki leírás**

Középtolódás $L_3$	11 mm
Szárméret	16 mm

Fogásszög	93 fok
Rendszer	GL
Sorozat	Master Mute
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCL
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Teljes hossz L	16 mm
Váltólapka csavar	269028 38
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 38	269028 38
------------------------------------	-----------