


Garant

**Rövid fúró készlet HSS-E 113265 sz. utántöltő készlet kazetta nélkül, TiAlN,
Típus: 1-10**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	113790 1-10
GTIN	4062406233129
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

A 113265 cikkszámú rövidfúrókból összeállítva.

Precíz furatok a **nagy körfutási pontosságnak** és **speciális forgácshorony profilnak** köszönhetően.

Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 – 4×D) NC-gépeken és automatákon.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 10 mm

Fúrók száma: 19

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

Műszaki leírás

Fúrótartomány	1 - 10 mm
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm

Fúrók száma	19
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 1897
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	75 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	65 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	S
GG(G)	alkalmas	40 m/min	K
CuZn	alkalmas	50 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas

Tartozék

Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 6 mm	113265 6
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 7,5 mm	113265 7,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 4 mm	113265 4
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 8,5 mm	113265 8,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 9,5 mm	113265 9,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 2 mm	113265 2
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 1,5 mm	113265 1,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 5 mm	113265 5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 6,5 mm	113265 6,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 3 mm	113265 3
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 5,5 mm	113265 5,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 9 mm	113265 9
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 2,5 mm	113265 2,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 4,5 mm	113265 4,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 10 mm	113265 10
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 7 mm	113265 7
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 8 mm	113265 8
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 1 mm	113265 1
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 3,5 mm	113265 3,5