

PRYOR

Beütőszám készlet, 10 darabos Tükörírás 0 – 9, Írasmagasság: 5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085420 5
GTIN	5022044006782
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Tükörírás; tehát a beütött jel a munkadarabon fordított írással jelenik meg (formagyártás).

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Írasmagasság	5 mm
--------------	------

Teljes hossz	70 mm
Szárvastagság	9,5
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------