

**Garant****Kompakt leszorító, Kinyúlás A: 67mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370143 67
GTIN	4062406233143
Árucikk kategória	31K

**Leírás****Előny:**

- **Kompakt felépítésű, taszítja a szennyeződések és a forgácsokat.**
- **A magasság skála lehetővé teszi a befogási magasság gyors beállítását.**
- **A nyomóidom elveszítetlenül fel van szerelve. A nyomóidom adaptert mágneses betét rögzíti.**
- **Egyszerűen felszerelhető a szorítókarra köszönhetően.**

**Alapanyag:**

Ház és nyomókar nemesíthető acélból.

**Tartalom:**

Kompakt leszorító, horonycsap 14 mm szélességhez és M12. csavarhoz.

**Opcionális tartozék:**

Nyomóidom készlet, 370148 sz.

**Műszaki leírás**

Maximális nyomaték	105 Nm
Kinyúlás A	67 mm
Maximális szorítóerő	12 kN

Hossz L	95 mm
Szélesség B	40 mm
Magasság H	81 mm
Szorítási magasság S	0 - 100 mm
M menethez	M12
Termék fajtája	Kompakt leszorító

## Tartozék

Nyomóidom készlet 3 darabos Típus 3	370148 3
Magasító alátét kompakt leszorítóhoz Magasság H 80 mm	370146 80