



Sűrített levegős fúrógép, Típus: D2116RQ



Rendelési adatok

Rendelés száma	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagy teljesítményű és rezgésmentes járású, pisztoly formájú fúrógép-család acélban 13 mm fúrási teljesítményig. A markolaton keresztül elvezetett kiáramló levegő megakadályozza a forgácsok szétfúvását. Gyorsbefogó fúrótokmánnal. **Jobb- / bal forgásirány** közötti irányváltó szelep (csavarozóként vagy menet fúróként történő használathoz).

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Maximum levegőigény	600 l/min
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Súly	1 kg
Leadott teljesítmény	250 W
Működési zajkibocsátás	82 dB(A)

Maximális fordulatszám	0 - 2400 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 10 mm
Gyártó jelölése	D2116RQ
Hossz	211 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Fúrógép