

**Menetmetsző HSS, MF: 10X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141070 10X1
GTIN	4062406233471
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.**

1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1 mm

Külső Ø: 30 mm

Magasság: 11 mm

Műszaki leírás

Tűrési osztály	DIN 13 6g
Emelkedés	1 mm
Menetméret	M10×1
Külső Ø	30 mm
Magasság	11 mm

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		