



Menetmetsző 6g, M: M24



Rendelési adatok

Rendelés száma	140330 M24
GTIN	4062406233280
Árucikk kategória	12K

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3 mm

Külső Ø: 55 mm

Magasság: 22 mm

Műszaki leírás

Külső Ø	55 mm
Menetméret	M24
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Emelkedés	3 mm
Magasság	22 mm

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		