

Garant**Akkus LED reflektor, Típus: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081444 2000
GTIN	4062406232887
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

Akkus LED reflektor robusztus alumínium házzal napi használathoz durva környezetben.

- **Nagy teljesítményű COB LED modulok.**
- **5 fokozatban fényerő szabályozható 10 - 100 % között.**
- **Az akkumulátor szintjének praktikus felügyelete LED kijelzéssel közvetlenül a lámpán.**
- **Talp 10 mm furattal a gyakori állványokra történő felszereléshez.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel és hálózati adapter.

Műszaki leírás

ATEX zóna	Nincs
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettség osztály	IP 67

Akkumulátor-feszültség	7,3 V
Világítási idő	2 - 20 óra
Égő	LED modul
Teljes magasság	163 mm
Teljes hossz	163 mm
Teljes szélesség	63 mm
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Súly	790 g
Fényáram	200 - 2000 lm
Termék fajtája	Sugárzó

Tartozék

Akkus lámpa alkatrészek Típus 3	081434 3
Akkus lámpa alkatrészek Típus 4	081434 4
Li-Ion akku Akkumulátor kapacitás 4000 mAh	081431 4000
USB töltőkészülék Típus CABLE	081455 CABLE
USB töltőkészülék Típus CHARGER	081455 CHARGER
Tartalék lencse tömítéssel Típus 1	081454 1