

Garant**Akkus LED reflektor, Típus: 3000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081445 3000
GTIN	4062406232894
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

Akkus LED reflektor robusztus alumínium házzal napi használathoz durva környezetben.

- **Nagy teljesítményű COB LED modulok.**
- **5 fokozatban fényerő szabályozható 10 - 100 % között.**
- **Az akkumulátor szintjének praktikus felügyelete LED kijelzéssel közvetlenül a lámpán.**
- **Talp 10 mm furattal a gyakori állványokra történő felszereléshez.**

Rugalmasan használható. Akkus vagy hálózati működtetés lehetséges.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Súly	1720 g

Akkumulátor kapacitás	4,4 Ah
Teljes hossz	234 mm
Világítási idő	1 - 14 óra
Teljes magasság	233 mm
Fényáram	400 - 4000 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Égő	LED modul
IP védettségi osztály	IP 67
Teljes szélesség	88 mm
Akkumulátor-feszültség	11,1 V
ATEX zóna	Nincs
Termék fajtája	Sugárzó

Tartozék

Akkus lámpa alkatrészek Típus 7	081434 7
Akkus lámpa alkatrészek Típus 5	081434 5
Töltőkészülék Típus CHARGER	081456 CHARGER
Li-Ion akku Akkumulátor kapacitás 4400 mAh	081431 4400
Tartalék lencse tömítéssel Típus 2	081454 2
Akkus lámpa alkatrészek Típus 6	081434 6