

Garant**LED-es akkus munkalámpa, Típus: 200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081441 200
GTIN	4062406232900
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

Akkus LED munkalámpa karcsú, robusztus formával, változatos felhasználási lehetőségekkel. Az akkumulátor szintjének praktikus felügyelete LED kijelzéssel közvetlenül a lámpán.

- **10 - 100 % között fokozatmentesen fényerő szabályozható fő lámpa.**
- **Integrált spotlámpa funkció.**
- **Rugalmasan használható a 180°-ban billenthető mágneses talpnak, valamint a billenthető és forgatható kampónak köszönhetően.**

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB C töltőkábel és hálózati adapter.

Figyelem:

Az Easyfix perforált falakra történő felszereléshez rendelje meg a 955820 sz. 2 méretű alaplapot.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
--------------	--------

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Súly	157 g
Fényáram	20 - 200 lm
Energiaellátás	Akkus
IP védettségi osztály	IP 65
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
ATEX zóna	Nincs
Teljes szélesség	39 mm
Akkumulátor kapacitás	1,2 Ah
Világítási idő	2 - 20 óra
Égő	LED modul
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

USB töltőkészülék Típus CABLE	081432 CABLE
Akkus lámpa alkatrészek Típus 1	081434 1
Li-Ion akku Akkumulátor kapacitás 1200 mAh	081431 1200
USB töltőkészülék Típus CHARGER	081432 CHARGER