

**Garant****LED-es akkus munkalámpa, Típus: 500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081442 500
GTIN	4062406236113
Árucikk kategória	01A

**Leírás****Kivitel:**

Akkus LED munkalámpa karcsú, robusztus formával, változatos felhasználási lehetőségekkel. Az akkumulátor szintjének praktikus felügyelete LED kijelzéssel közvetlenül a lámpán.

- **10 - 100 % között fokozatmentesen fényerő szabályozható fő lámpa.**
- **Integrált spotlámpa funkció.**
- **Rugalmasan használható a 180°-ban billenthető mágneses talpnak, valamint a billenthető és forgatható kampónak köszönhetően.**

A töltőállomás kompatibilis a GARANT easyFix rendszerrel. Egyszerűen tölthető és mindig kéznél van.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

USB C töltőkábel és hálózati adapter.

**Figyelem:**

Az Easyfix perforált falakra történő felszereléshez rendelje meg a 955820 sz. 2 méretű alaplapot.

**Műszaki leírás**

IP védettségi osztály	IP 65
Égő	LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes szélesség	47 mm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Fényáram	50 - 500 lm
Világítási idő	2 - 20 óra
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Súly	257 g
Energiaellátás	Akkus
Teljes hossz	230 mm
ATEX zóna	Nincs
Termék fajtája	Munkalámpa

## Tartozék

USB töltőkészülék Típus CABLE	081432 CABLE
Li-Ion akku Akkumulátor kapacitás 3000 mAh	081431 3000
USB töltőkészülék Típus CHARGER	081432 CHARGER
Akkus lámpa alkatrészek Típus 2	081434 2
Töltőállomás Easy Fix Típus 500	081453 500