

HOLEX**Vörösrézcső hajlítófogó, Külső cső Ø-höz: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	821310 15
GTIN	4062406237578
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Hajlítási szög 180°-ig a lehető legkisebb rádiusszal a cső deformációja nélkül. Hajlító szegmens fok beállítással.

Könnyű felépítésű a fáradtságmentes munkavégzéshez. Csúszásmentes markolat.

Felhasználás:

Lágy vörösrézcsövek hajlításához. Mivel a fogó a cső közepére is felhelyezhető, átmenet és ráhagyás nélkül hajlíthatunk elleníveket minden irányba.

Műszaki leírás

Hajlítási rádiusz (cső közepe)	54 mm
Külső cső Ø-höz	15 mm
Maximális hajlítási szög	180 fok
Termék fajtája	Hajlítókészülék