



Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel és nem forgó orsóval, Méréstartomány: 50-75mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 423005 50-75 |
| GTIN | 4062406237776 |
| Árucikk kategória | 42B |

Leírás

Kivitel:

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Nem forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------|
| Mérőfelületek párhuzamossága | 5 µm |
| Mérőtárcsa Ø | 19,5 mm |
| Leolvasás | 0,01 mm |
| Kalibrálás | B1 |
| Kalibrálás | B2 |
| Kalibrálás | B2 |
| Mérődob osztás | 1/50 mm |
| Orsó Ø | 8 mm |
| Orsóemelkedés | 0,5 mm |

| | |
|----------------|----------------------|
| Méréstartomány | 50 - 75 mm |
| Szabvány | DIN 863 |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm | 022050 100 |
| KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm | 022040 100 |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Beállító etalon Teljes hossz 50 mm | 421100 50 |
|------------------------------------|-----------|