



Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel és nem forgó orsóval, Méréstartomány: 75-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Nem forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Mérőtárcsa Ø	19,5 mm
Kalibrálás	B2
Kalibrálás	B1
Kalibrálás	B2
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	5 µm

Orsó Ø	8 mm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75
------------------------------------	-----------