



## Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Árucikk kategória	42B

### Leírás

#### Kivitel:

**Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.**

#### Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 25 mm
Kalibrálás	B1
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob $\emptyset$	20,5 mm
Orsó $\emptyset$	6,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25