

HOLEX**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Kalibrálás	B2
Méréstartomány	25 - 50 mm
Mérődob Ø	20,5 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
------------------------------------	-----------