



Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-75mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Mérődob osztás	1/50 mm
Kalibrálás	B2
Mérődob Ø	20,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 50 mm	421100 50
------------------------------------	-----------