



Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Méréstartomány	75 - 100 mm
Kalibrálás	B2
Mérődob osztás	1/50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob Ø	20,5 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75
------------------------------------	-----------