



Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel és nem forgó orsóval, Méréstartomány: 0-25mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 423005 0-25 |
| GTIN | 4062406237752 |
| Árucikk kategória | 42B |

Leírás

Kivitel:

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Nem forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-----------|
| Mérőtárcsa Ø | 19,5 mm |
| Mérődob osztás | 1/50 mm |
| Leolvasás | 0,01 mm |
| Kalibrálás | B1 |
| Orsó Ø | 8 mm |
| Méréstartomány | 0 - 25 mm |
| Mérőfelületek párhuzamossága | 5 µm |
| Orsóemelkedés | 0,5 mm |
| Szabvány | DIN 863 |

| | |
|----------------|----------------------|
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm | 022000 25 |
| DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm | 022010 100 |