



Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel és nem forgó orsóval, Méréstartomány: 25-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Nem forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Mérőfelületek párhuzamossága	5 µm
Mérődob osztás	1/50 mm
Kalibrálás	B2
Kalibrálás	B1
Kalibrálás	B2
Mérőtárcsa Ø	19,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	8 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm

Orsóemelkedés	0,5 mm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
------------------------------------	-----------