

**Garant****Menetmetsző, G: G1.1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142050 G1.1/2
GTIN	4062406235987
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN ISO 228/1.

Szabvány: EN 24231

Menet / coll: 11

Menet Ø: 47,8 mm

Külső Ø: 90 mm

Magasság: 22 mm

**Műszaki leírás**

Külső Ø	90 mm
Menet / coll	11
Vágásirány	jobbos
Tűrési osztály	A

Menetméret	G1.1/2
Menet Ø	47,8 mm
Magasság	22 mm
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 24231
Termék fajtája	Menetmetsző

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		