

**Garant****Tartó keményfém betétekhez  $\varnothing d = 8 \text{ mm}$ ,  $\varnothing DS: 16 \text{ mm}$** 

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 274102 16     |
| GTIN              | 4062406239145 |
| Árucikk kategória | 21U           |

## Leírás

**Kivitel:**

Belső hűtéssel és beállító csavarral a szerszámok pozícionálásához.

## Műszaki leírás

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Rögzítőcsavar                   | 279815 15   |
| Beállító csavar                 | 279815 16   |
| Lépcső átmérő $\varnothing D_1$ | 20 mm       |
| Lépcső hossza $L_1$             | 19 mm       |
| Teljes hossz L                  | 88 mm       |
| belső hűtés                     | igen        |
| Szár $\varnothing D_s$          | 20 mm       |
| Termék fajtája                  | Esztergakés |