

**Garant****Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete, Teljes hossz: 250mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	706001 250
GTIN	4062406238988
Árucikk kategória	71B

## Leírás

**Kivitel:**

Áttűzött csukló becsípődés védelemmel sérülések megelőzésére. **Fogazott finombeállítási lehetőség** egy rugózó gomb megnyomásával, ezáltal gyors beállítás lehetséges közvetlenül a munkadarabnál. Kimélyített, fogazott szorítópfák, önszorító. Ezen felül ellentétes irányú fogak vannak a pofa hátsó részén agresszív szorítás érdekében. Mangán-foszfátózott felület, polírozott pofák. Ergonomikus kialakítású száruk csúszásgátló műanyag bevonattal.

**Szabvány:****DIN ISO 8976****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

## Műszaki leírás

Hatszög befogási tartomány	46 mm
Teljes hossz	250 mm
Fogazott finombeállítás száma	25
Befogható tartomány csőnél	2 coll
Felület	mangán-foszfátózott, polírozott pofák
Szabvány	DIN ISO 8976
Pofák kivitele	kimélyített, fogazott szorítópfák
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Gyorsállítás	igen
Fogazott finomállítás	igen
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó