

Garant**Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete, Teljes hossz: 180mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	706001 180
GTIN	4062406238971
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló becsípődés védelemmel sérülések megelőzésére. **Fogazott finombeállítási lehetőség** egy rugózó gomb megnyomásával, ezáltal gyors beállítás lehetséges közvetlenül a munkadarabnál. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önszorító. Ezen felül ellentétes irányú fogak vannak a pofa hátsó részén agresszív szorítás érdekében. Mangán-foszfátózott felület, polírozott pofák. Ergonomikus kialakítású száruk csúszásgátló műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Befogható tartomány csőnél	1.1/2 coll
Teljes hossz	180 mm
Hatszög befogási tartomány	36 mm
Fogazott finombeállítás száma	19
Felület	mangán-foszfátózott, polírozott pofák
Szabvány	DIN ISO 8976
Pofák kivitele	kimélyített, fogazott szorítópofák
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Gyorsállítás	igen
Fogazott finomállítás	igen
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó