

Garant**Fogókulcs, Teljes hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813501 250
GTIN	4062406239008
Árucikk kategória	81A

Leírás**Kivitel:**

Párhuzamos vezetésű, **sim**a szorítópofák; krómozott kivitel.

Fogazott beállítás gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése **racsnielv szerinti utánállítást** tesz lehetővé.

Felhasználóbarát munkavégzés az ergonomikus kialakítású szárnak köszönhetően csúszásgátló műanyag bevonattal, ezáltal csökken a lecsúszás veszélye. Krómozott fogókulcs.

Lézerezett skála (első oldal **metrikus** és hátoldal **colos**), előre lehetővé teszi a kulcsnyílás beállítását.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. **kíméletes megfogására**.

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Befogási tartomány	0 - 52 mm
Pofa hossza	30 mm
Termék fajtája	Fogókulcs