

**Garant****Elektronikai oldalcsípőfogó keskeny kivitel, KW, Teljes hossz: 130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726682 130
GTIN	4062406239220
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Professzionális csípőfogók enyhén nyíró vágással. A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik a precíz vágás biztosítása érdekében. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. **2K-markolat** félvezető anyagból. **ESD védett.**

**Alapanyag:**

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátózással.

**Műszaki leírás**

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,8 mm
Teljes hossz	130 mm
Élhossz	8 mm
Fejszélesség	9,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Szénacél (C70)
Felület	Tükröződésmentesen foszfátózott
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen

Termék fajtája

Vágó fogó