

Garant

**Tárcsa- / daraboló maró menettel HSS szélesség ap= 1,5 mm, Ø D / élek száma
Z: 63/4mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával. Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	63 mm
Vágóélek száma Z	4
Ø D ₂	29 mm

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1113
Felfogó menet M	M16
Maximális bemarkási mélység a _{e max}	15,75 mm
Teljes hossz L _{ges} ha a _p 2,2 mm	40 mm
Teljes hossz L _{ges} ha a _p 1,5 mm	33,4 mm
Szélesség a _p	1,5 mm
Szárkivitel	menettel
Szerszámanyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró