

Garant**Tárcsa- / daraboló maró menettel Acél szélesség $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D: 63/4$ mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával. Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró $\varnothing D = 200$ mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

$\varnothing D_2$	29 mm
Teljes hossz L_{ges} ha $a_p 2,2$ mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Vágóélek száma Z	4
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	15,75 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1113
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 1,5 mm	33,4 mm
Szélesség a_p	1,5 mm
Szárkivitel	menettel
Szerszámananyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró